



Karosárska podložka Oceľ Pozinkované žltó pasivované M3X10

Číslo položky	38401.030.010
Značka	-
UBB	950356569257
UNSPSC	31161807
EAN	8715492778109
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Pre menovitý rozmer	3mm
Materiál	Oceľ
Vonkajší priemer	10
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované

Normy

Technické špecifikácie

d1	3.2
d2	10
s	0.8

Technický náčrt

