



Štvorhranná klinová podložka 8% pre U-profilu DIN 434 Oceľ Zinkované ponorením 100 HV M12

Číslo položky 38490.120.001

Značka -

UBB 950356051876

UNSPSC 31161807

EAN 8715492778819

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	100 HV
Pre menovitý rozmer	12mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením

Normy

DIN 434

Technické špecifikácie

a	26
b	30
d	13.5
h	4.9

Technický náčrt

