



Štvorhranná klinová podložka 8% pre U-profilu DIN 434 Oceľ Zinkované ponorením 100 HV M24

Číslo položky 38490.240.001

Značka -

UBB 950356052296

UNSPSC 31161807

EAN 8715492778888

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Trieda	100 HV
Pre menovitý rozmer	24mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením

Normy

DIN 434

Technické špecifikácie

a	56
b	56
d	26
h	8.5

Technický náčrt

