



Vymedzovací krůžok, hrúbka h=0,3 mm DIN 988 Oceľ 2 K 50 Nelegovaná h=0,3mm 4X8MM

Číslo položky	38583.040.008
Značka	-
UBB	950356312419
UNSPSC	31163301
EAN	8715492779465
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

d ₁	4
d ₂	8
Priemer (mm)	4
Hrúbka	0.30
Materiál	Oceľ
Vonkajší priemer	8
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná

Normy

DIN	988
-----	-----

Technické špecifikácie

d ₁ (max.)	4.15
d ₁ (min.)	4.03
d ₂ (max.)	7.96
d ₂ (min.)	7.81

Technický náčrt

