



Podložka s vnútorným jazýčkom DIN 462 Oceľ Nelegovaná 40MM

Číslo položky	38683.400.001
Značka	-
UBB	500649373163
UNSPSC	31163202
EAN	8717077268456
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M40
d ₁	M40
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná

Normy

DIN	462
-----	-----

Technické špecifikácie

d ₂ (h11)	62
f (c11)	8
h	5
n (H11)	8
s	1.2
t (max.)	37.2

Technický náčrt

