



## Podložky pro šrouby ISO 8738 ISO 8738 Ocel' Nelegovaná 160 HV 55

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 38765.550.001         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500651169442          |
| UNSPSC        | 31162400              |
| EAN           | 8717077331389         |
| PKG. of 10    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Trieda             | 160 HV     |
| Materiál           | Oceľ       |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná |

### Normy

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 8738 |
|-----|------|

### Technické špecifikácie

|                    |       |
|--------------------|-------|
| d1 (max.)          | 55.74 |
| d2                 | 72    |
| Pre priemer kolíka | 55    |
| h                  | 8     |

### Technický náčrt

