



O-krúžok, d2=2,5 mm Guma NBR 70° Shore A d2=2,5mm 24,0MM

Číslo položky	38807.024.001
Značka	-
UBB	950357189568
UNSPSC	27111900
EAN	8715492784889
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	24 mm
Farba	čierna
Materiál	Guma
Technický materiál	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,5mm

Normy

Technické špecifikácie

d1	24
D (mm)	24
Hrúbka	2.5

Technický náčrt

