



O-krúžok, d2=2,62 mm Guma NBR 70° Shore A d2=2,62mm 9,19-AS 110

Číslo položky	38808.009.191
Značka	-
UBB	950357191457
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785060
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	9.19 mm
Farba	čierna
Materiál	Guma
Technický materiál	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Normy

Technické špecifikácie

d1	9.19
D (mm)	9.19
Hrúbka	2.62

Technický náčrt

