



O-krúžok, d2=2,62 mm Guma NBR 70° Shore A d2=2,62mm 37,77-AS 128

Číslo položky 38808.037.771

Značka -

UBB 950357193438

UNSPSC 27111900

EAN 8715492785350

PKG. of 10 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	37.77 mm
Farba	čierna
Materiál	Guma
Technický materiál	NBR 70° Shore A
Info	d2=2,62mm

Normy

Technické špecifikácie

d1	37.77
D (mm)	37.77
Hrúbka	2.62

Technický náčrt

