



O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70° Shore A d2=3,0mm 24,0MM

Číslo položky	38810.024.001
Značka	-
UBB	950357198221
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785879
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	24 mm
Farba	čierna
Materiál	Guma
Technický materiál	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,0mm

Normy

Technické špecifikácie

d1	24
D (mm)	24
Hrúbka	3

Technický náčrt

