



O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70° Shore A d2=3,0mm 34,0MM

Číslo položky	38810.034.001
Značka	-
UBB	950357199138
UNSPSC	27111900
EAN	8715492785992
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	34 mm
Farba	čierna
Materiál	Guma
Technický materiál	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,0mm

Normy

Technické špecifikácie

d1	34
D (mm)	34
Hrúbka	3

Technický náčrt

