

Kuželový kolík s vonkajším závitom DIN 7977 Ľahko obrobiteľná oceľ 5X40MM



Číslo položky 39011.050.040

Značka -

UBB 950359469463

UNSPSC 31163205

EAN 8715492793713

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	40 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info d1x L: Jmenovitá délka (L) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

NEN	≈2462
ISO	≈8737
DIN	7977

Technické špecifikácie

a (max.)	2.4
b	14
d1	5
d2	5
D (mm)	5
L (mm)	40

Technický náčrt

