



## Kuželový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X24MM

Číslo položky 39012.060.024

Značka -

UBB 950359474646

UNSPSC 31163205

EAN 8715492794079

PKG. of 50 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Priemer  | 6 mm                      |
| Dĺžka    | 24 mm                     |
| Materiál | Ľahko obrobiteľná<br>oceľ |

Info d1x L: Jmenovitá  
délka (L) zahrnuje  
zaoblené konce  
(tolerance js15).

### Normy

|     |          |
|-----|----------|
| NEN | ≈2463    |
| DIN | 7978-A   |
| ISO | ≈8736-A  |
| NF  | ≈E27-479 |

### Technické špecifikácie

|        |     |
|--------|-----|
| a ≈    | 0.8 |
| d1     | 6   |
| d2     | 4   |
| D (mm) | 6   |
| L (mm) | 24  |
| r ≈    | 4   |
| t1     | 6   |

### Technický náčrt

