



Kuželový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X28MM

Číslo položky 39012.060.028

Značka -

UBB 950359474802

UNSPSC 31163205

EAN 8715492794093

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	28 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info d1x L: Jmenovitá
délka (L) zahrnuje
zaoblené konce
(tolerance js15).

Normy

NF	≈E27-479
ISO	≈8736-A
DIN	7978-A
NEN	≈2463

Technické špecifikácie

a ≈	0.8
d1	6
d2	4
D (mm)	6
L (mm)	28
r ≈	4
t1	6

Technický náčrt

