



Kuželový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 6X36MM

Číslo položky 39012.060.036

Značka -

UBB 950359475148

UNSPSC 31163205

EAN 8715492794123

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	36 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info d1x L: Jmenovitá
délka (L) zahrnuje
zaoblené konce
(tolerance js15).

Normy

NEN	≈2463
DIN	7978-A
ISO	≈8736-A
NF	≈E27-479

Technické špecifikácie

a ≈	0.8
d1	6
d2	4
D (mm)	6
L (mm)	36
r ≈	4
t1	6

Technický náčrt

