

## Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 2X20MM



Číslo položky 39060.020.020

Značka -

UBB 950359890114

UNSPSC 31163201

EAN 8715492794932

PKG. of 200 Len kompletne balenie

### Technické parametre

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Priemer            | 2 mm           |
| Dĺžka              | 20 mm          |
| Materiál           | Pružinová oceľ |
| Technický materiál | 420-560 HV30   |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Warning:<br>electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.A=<br>Pevnosť v šmyku dvojité min. v kN.B=<br>Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Normy

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 13337 |
| DIN | 7346  |

### Technické špecifikácie

|           |     |
|-----------|-----|
| a         | 0.2 |
| a (min.)  | 0.2 |
| d1 (max.) | 2.4 |
| d1 (min.) | 2.3 |
| d2 ≈      | 1.9 |
| D (mm)    | 2   |
| L (mm)    | 20  |
| s         | 0.2 |

### Technický náčrt



