

Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 10X60MM



Číslo položky 39060.100.060

Značka -

UBB 950359897143

UNSPSC 31163201

EAN 8715492795748

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	10 mm
Dĺžka	60 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.A= Pevnosť v šmyku dvojité min. v kN.B= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
------	---

Normy

DIN	7346
ISO	13337

Technické špecifikácie

a	2
a (min.)	2
d1 (max.)	10.8
d1 (min.)	10.5
d2 ≈	8.5
D (mm)	10
L (mm)	60
s	1

Technický náčrt



