



Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 2X24MM

Číslo položky	39070.020.024
Značka	-
UBB	950359531734
UNSPSC	31163203
EAN	8715492795984
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	2 mm
Dĺžka	24 mm
d1 (m6)	2
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Normy

DIN	7
ISO	≈2338
BS	≈1804-2

Info

Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.

Technické špecifikácie

c (max.)	0.3
D (mm)	2
L (mm)	24
r ≈	2

Technický náčrt

FABORY

