



## Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 4X30MM

Číslo položky 39070.040.030

Značka -

UBB 950359002082

UNSPSC 31163203

EAN 8715492796370

PKG. of 100 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Priemer  | 4 mm                      |
| Dĺžka    | 30 mm                     |
| d1 (m6)  | 4                         |
| Materiál | Ľahko obrobiteľná<br>oceľ |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| BS  | ≈1804-2 |
| DIN | 7       |
| ISO | ≈2338   |

#### Info

Válcové kolíky  
jsou určeny ke  
spojení dvou nebo  
více samostatných  
dílů. Volbou  
vhodného uložení  
lze dosáhnout  
třecího spoje.  
Bude-li třeba  
spoj opakovaně  
demontovat, je lepší  
použít kuželové  
kolíky v souladu  
s DIN 1.d x L:  
Jmenovitá délka (L)  
nezahrnuje zaoblené  
konce.

### Technické špecifikácie

|          |     |
|----------|-----|
| c (max.) | 0.6 |
| D (mm)   | 4   |
| L (mm)   | 30  |
| r ≈      | 4   |

### Technický náčrt

FABORY

