



Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 5X30MM

Číslo položky 39070.050.030

Značka -

UBB 950359002819

UNSPSC 31163203

EAN 8715492796578

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	30 mm
d1 (m6)	5
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Normy

DIN	7
ISO	≈2338
BS	≈1804-2

Info

Válcové kolíky
jsou určeny ke
spojení dvou nebo
více samostatných
dílů. Volbou
vhodného uložení
lze dosáhnout
třecího spoje.
Bude-li třeba
spoj opakovaně
demontovat, je lepší
použít kuželové
kolíky v souladu
s DIN 1.d x L:
Jmenovitá délka (L)
nezahrnuje zaoblené
konce.

Technické špecifikácie

c (max.)	0.75
D (mm)	5
L (mm)	30
r ≈	5

Technický náčrt

FABORY

