



Valcový kolík (čapový kolík) m6 DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 6X14MM

Číslo položky 39070.060.014

Značka -

UBB 950359003312

UNSPSC 31163203

EAN 8715492796714

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	14 mm
d1 (m6)	6
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Normy

BS	≈1804-2
DIN	7
ISO	≈2338

Info

Válcové kolíky
jsou určeny ke
spojení dvou nebo
více samostatných
dílů. Volbou
vhodného uložení
lze dosáhnout
třecího spoje.
Bude-li třeba
spoj opakovaně
demontovat, je lepší
použít kuželové
kolíky v souladu
s DIN 1.d x L:
Jmenovitá délka (L)
nezahrnuje zaoblené
konce.

Technické špecifikácie

c (max.)	0.9
D (mm)	6
L (mm)	14
r ≈	6

Technický náčrt

FABORY

