



Valcový kolík (čapový kolík) kalený, tolerancia m6 DIN 6325 Ocel' 60±2HRC Nelegovaná 1X10MM

Číslo položky 39080.010.010

Značka -

UBB 950359020308

UNSPSC 31163203

EAN 8715492798350

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1 mm
Dĺžka	10 mm
Materiál	Ocel'
Technický materiál	60±2HRC
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Info

Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích. Jmenovitá délka (L1) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).

Normy

NF	≈E27-475
DIN	6325
ISO	≈8734-A
NEN	≈2282

Technické špecifikácie

D (mm)	1
L (mm)	10
L1	10
L2	0.4
r	1
z1 ≈	0.15
z2 ≈	0.08

Technický náčrt

