

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 1X16MM



Číslo položky 39100.010.016

Značka -

UBB 950359345531

UNSPSC 31163201

EAN 8715492802071

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1 mm
Dĺžka	16 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

DIN	1481
NEN	2458
BS	7060
ISO	8752

Technické špecifikácie

a (min.)	0.15
d1 (max.)	1.3
d1 (min.)	1.2
d2 ≈	0.8
D (mm)	1
L (mm)	16
s	0.2
V	0.7

Technický náčrt

