

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 16X200MM



Číslo položky	39100.160.200
Značka	-
UBB	500644938721
UNSPSC	31163201
EAN	8717077043350
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	16 mm
Dĺžka	200 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

NEN	2458
BS	7060
DIN	1481
ISO	8752

Technické špecifikácie

a (min.)	2
d1 (max.)	16.8
d1 (min.)	16.5
d2 ≈	10.5
D (mm)	16
L (mm)	200
s	3
V	171

Technický náčrt

