


Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované 5X20MM



Číslo položky 39105.050.020

Značka -

UBB 500649080859

UNSPSC 31163201

EAN 8717077256507

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	20 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Vlastnosti povrchu	Pozinkované

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

ISO	8752
NEN	2458
DIN	1481
BS	7060

Technické špecifikácie

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	20
s	1
V	17.54

Technický náčrt

