

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované 5X24MM



Číslo položky	39105.050.024
Značka	-
UBB	500649081014
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256521
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	24 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Vlastnosti povrchu	Pozinkované

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

NEN	2458
BS	7060
DIN	1481
ISO	8752

Technické špecifikácie

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	24
s	1
V	17.54

Technický náčrt

