


Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované 5X30MM



Číslo položky 39105.050.030

Značka -

UBB 500649081279

UNSPSC 31163201

EAN 8717077256545

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5 mm
Dĺžka	30 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Vlastnosti povrchu	Pozinkované

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

DIN	1481
ISO	8752
BS	7060
NEN	2458

Technické špecifikácie

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	30
s	1
V	17.54

Technický náčrt

