



**Pružný kolík priamy
točitý (špirálový kolík),
štandardné zaťaženie ISO
8750 Pružinová oceľ 420-545
HV30 10X35MM**

Číslo položky 39140.100.035

Značka -

UBB 950359687189

UNSPSC 31163201

EAN 8715492808974

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	10 mm
Dĺžka	35 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-545 HV30

Normy

ISO	8750
DIN	7343

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. V =
Střihová pevnost
dvojitá min. v
kN. Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(špirálních
kolíků): Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky. Díky
svému špirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné kolíky

(spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhovésíly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	2.5
d_1 (max.)	10.8
d_1 (min.)	10.35
d_2 (max.)	9.75
D (mm)	10
L (mm)	35
V	62

Technický náčrt

