



ISO 8748 Pružinová ocel' 420-545 HV30 3X28MM

Číslo položky	39150.030.028
Značka	-
UBB	950359069990
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809759
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3 mm
Dĺžka	28 mm
Materiál	Pružinová ocel'
Technický materiál	420-545 HV30

Normy

ISO	8748
DIN	7344

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	0.9
d_1 (max.)	3.25
d_1 (min.)	3.12
d_2 (max.)	2.9
D (mm)	3
L (mm)	28
V	7.6

Technický náčrt

