

Kuželové klíny s hlavou GIP DIN 6887 Oceľ C45+C Nelegovaná 16X10X80MM



Číslo položky	39220.170.080
Značka	-
UBB	950359539182
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811783
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	80 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

DIN	6887
BS	4235-1
ISO	R774

Technické špecifikácie

b	16
Pre hriadeľ $\varnothing$	50
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	58
h	10
h (men.)	10
h1	10.2
h2	16
L (mm)	80

Technický náčrt

