

Kuželové klíny s hlavou GIP DIN 6887 Ocel' C45+C Nelegovaná 16X10X100MM



Číslo položky	39220.170.100
Značka	-
UBB	950359539265
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811806
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	100 mm
Materiál	Ocel'
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

DIN	6887
ISO	R774
BS	4235-1

Technické špecifikácie

b	16
Pre hriadeľ $\varnothing$	50
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	58
h	10
h (men.)	10
h1	10.2
h2	16
L (mm)	100

Technický náčrt

