



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 12X8X30MM

Číslo položky	39250.128.030
Značka	-
UBB	950359213291
UNSPSC	31163207
EAN	8715492813985
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	30 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

DIN	6885-A
ISO	R773
BS	4235-1
NEN	2430

Technické špecifikácie

b	12
Pre hriadeľ $\varnothing$	38
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	44
h	8
L (mm)	30

Technický náčrt

