



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 25X14X140MM

Číslo položky	39250.264.140
Značka	-
UBB	950359879406
UNSPSC	31163207
EAN	8715492815408
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	140 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

BS	4235-1
DIN	6885-A
ISO	R773
NEN	2430

Technické špecifikácie

b	25
Pre hriadeľ $\varnothing$	85
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	95
h	14
L (mm)	140

Technický náčrt

