



## Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 25X14X220MM

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39250.264.220         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950359879737          |
| UNSPSC        | 31163207              |
| EAN           | 8715492815453         |
| PKG. of 5     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dĺžka              | 220 mm                                                          |
| Materiál           | Oceľ                                                            |
| Technický materiál | C45+C                                                           |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná                                                      |
| Info               | Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880. |

### Normy

|     |        |
|-----|--------|
| NEN | 2430   |
| DIN | 6885-A |
| ISO | R773   |
| BS  | 4235-1 |

### Technické špecifikácie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| b                              | 25  |
| Pre hriadeľ $\varnothing$      | 85  |
| Pre hriadeľ $\varnothing \leq$ | 95  |
| h                              | 14  |
| L (mm)                         | 220 |

### Technický náčrt

