



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 32X18X280MM

Číslo položky	39250.338.280
Značka	-
UBB	950359881121
UNSPSC	31163207
EAN	8715492815767
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	280 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

BS	4235-1
DIN	6885-A
ISO	R773
NEN	2430

Technické špecifikácie

b	32
Pre hriadeľ $\varnothing$	110
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	130
h	18
L (mm)	280

Technický náčrt

