



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 40X22X280MM

Číslo položky	39250.422.280
Značka	-
UBB	950359882863
UNSPSC	31163207
EAN	8715492816061
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	280 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

NEN	2430
ISO	R773
DIN	6885-A
BS	4235-1

Technické špecifikácie

b	40
Pre hriadeľ $\varnothing$	150
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	170
h	22
L (mm)	280

Technický náčrt

