



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 50X28X400MM

Číslo položky	39250.528.400
Značka	-
UBB	950359884927
UNSPSC	31163207
EAN	8715492816337
PKG. of 3	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka	400 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

DIN	6885-A
ISO	R773
BS	4235-1
NEN	2430

Technické špecifikácie

b	50
Pre hriadeľ $\varnothing$	200
Pre hriadeľ $\varnothing \leq$	230
h	28
L (mm)	400

Technický náčrt

