



## Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 1X16MM

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39310.010.016         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950359095979          |
| UNSPSC        | 31163204              |
| EAN           | 8715492816948         |
| PKG. of 250   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer            | 1 mm                                                                                                                                                                                              |
| Dĺžka              | 16 mm                                                                                                                                                                                             |
| Materiál           | Oceľ                                                                                                                                                                                              |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná                                                                                                                                                                                        |
| Info               | U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučená tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17. |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 1234    |
| NEN | 182     |
| NF  | E25-774 |
| DIN | 94      |

### Technické špecifikácie

|          |     |
|----------|-----|
| a (max.) | 1.6 |
| b ≈      | 3   |
| c (max.) | 1.8 |
| c (min.) | 1.6 |
| d (min.) | 0.8 |
| D (mm)   | 1   |
| L (mm)   | 16  |
| d (max.) | 0.9 |

### Technický náčrt

