



Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 1,6X12MM

Číslo položky	39310.016.012
Značka	-
UBB	950359096621
UNSPSC	31163204
EAN	8715492817037
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.6 mm
Dĺžka	12 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučená tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

NF	E25-774
NEN	182
DIN	94
ISO	1234

Technické špecifikácie

a (max.)	2.5
b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	12
d (max.)	1.4

Technický náčrt

