



## Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 2X63MM

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39310.020.063         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950359097959          |
| UNSPSC        | 31163204              |
| EAN           | 8715492817174         |
| PKG. of 250   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priemer            | 2 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Dĺžka              | 63 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Materiál           | Oceľ                                                                                                                                                                                                        |
| Vlastnosti povrchu | Nelegovaná                                                                                                                                                                                                  |
| Info               | U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) $\leq 1,2$ mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) $\geq 1,6$ mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17. |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 94      |
| NF  | E25-774 |
| ISO | 1234    |
| NEN | 182     |

### Technické špecifikácie

|             |     |
|-------------|-----|
| a (max.)    | 2.5 |
| b $\approx$ | 4   |
| c (max.)    | 3.6 |
| c (min.)    | 3.2 |
| d (min.)    | 1.7 |
| D (mm)      | 2   |
| L (mm)      | 63  |
| d (max.)    | 1.8 |

### Technický náčrt

