



Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 3,2X20MM

Číslo položky	39310.032.020
Značka	-
UBB	950359098783
UNSPSC	31163204
EAN	8715492817327
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3.2 mm
Dĺžka	20 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučená tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

ISO	1234
NEN	182
DIN	94
NF	E25-774

Technické špecifikácie

a (max.)	3.2
b ≈	6.4
c (max.)	5.8
c (min.)	5.1
d (min.)	2.7
D (mm)	3.2
L (mm)	20
d (max.)	2.9

Technický náčrt

