



Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 4X20MM

Číslo položky	39310.040.020
Značka	-
UBB	950359100258
UNSPSC	31163204
EAN	8715492817525
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	4 mm
Dĺžka	20 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) $\leq 1,2$ mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) $\geq 1,6$ mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

NF	E25-774
NEN	182
ISO	1234
DIN	94

Technické špecifikácie

a (max.)	4
b $\approx$	8
c (max.)	7.4
c (min.)	6.5
d (min.)	3.5
D (mm)	4
L (mm)	20
d (max.)	3.7

Technický náčrt

