



Závlačka DIN 94 Ocel' Nelegovaná 13X140MM

Číslo položky	39310.130.140
Značka	-
UBB	950359518392
UNSPSC	31163204
EAN	8715492818638
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	13 mm
Dĺžka	140 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) $\leq 1,2$ mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) $\geq 1,6$ mm tolerance H14. Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce. Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

DIN	94
NF	E25-774
ISO	1234
NEN	182

Technické špecifikácie

a (max.)	6.3
b $\approx$	26
c (max.)	24.8
c (min.)	21.7
d (min.)	12.1
D (mm)	13
L (mm)	140
d (max.)	12.4

Technický náčrt

