



DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 2X12MM

Číslo položky 39410.020.012

Značka -

UBB 950368006702

UNSPSC 31162201

EAN 8715492821867

PKG. of 1000 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	2 mm
Dĺžka	12 mm
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C4C/C10C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

ISO	1051
BS	4620
DIN	661/302

Technické špecifikácie

d1	2
d2	3.5
d3 (min.)	1.87
D (mm)	2
e (max.)	1
k ≈	1
L (mm)	12

Technický náčrt

