



DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 6X18MM

Číslo položky 39410.060.018

Značka -

UBB 500645360685

UNSPSC 31162201

EAN 8717077083158

PKG. of 500 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	6 mm
Dĺžka	18 mm
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C4C/C10C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Normy

DIN	661/302
BS	4620
ISO	1051

Technické špecifikácie

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k ≈	3
L (mm)	18

Technický náčrt

