



Ryhovaný kolík so skosenou drážkou po celej dĺžke DIN 1471 Ľahko obrobiteľná oceľ 3X40MM

Číslo položky 39710.030.040

Značka -

UBB 500645362095

UNSPSC 31163215

EAN 8717077083295

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3 mm
Dĺžka	40 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

NEN	≈2602
ISO	≈8744
DIN	1471

Technické špecifikácie

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	40
r ≈	3
Tolerancia	h9
V	6.15

Technický náčrt

