

Ryhovaný kolík s opačne skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1474 Ľahko obrobiteľná oceľ 3X20MM



Číslo položky	39740.030.020
Značka	-
UBB	950359142094
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826770
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3 mm
Dĺžka	20 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Normy

DIN	1474
ISO	≈8741
NEN	≈2605

Technické špecifikácie

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	20
r ≈	3
Tolerancia	h9
V	6.15

Technický náčrt

