

Dormer Hand tap center cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.8 NO2



Číslo položky	3I374741
Značka	-
UBB	500631700340
UNSPSC	23241615
EAN	7320760203552
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

a	2.20
Základný materiál	HSS
d ₁	BA 8
d ₂	2.80
Priemer (mm)	2.20
Vrták ø	1.80
Povlak	Blanc
L ₁	44.50
L ₂	9.50
L ₃	5
L ₄	9.5
p	0.43
Typ kohútika	NO2
Typ	E542
z	3
Info	Technická príručka dostupná na požiadanie.

Normy

ISO	529
-----	-----