

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN (Tip) 5,40MM



Číslo položky	3U763354
Značka	-
UBB	500649888970
UNSPSC	23241639
EAN	5036140198265
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Dĺžka drážky	57
Počet drážok	2
Drážka	Základná drážka
Počet strán	Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena	f11
Spôsob chladenia	Externý
Typ hrotu	Thinned Chisel Edge
Základný materiál	HSS
Vrták ø	5.40
Povlak	TiN (Tip)
Směr řezání	Pravý
Typ drážky (l/m ³)	Spiral
Úhel sklonu hrotu	118
Typ špirály	Normálna špirála
Celková dĺžka	93
Velikost vřetene	5.4
Tolerancia vrtákov ø	h8
Norma hrotu vrtáku	DIN1412A

Normy

BS	328
DIN	338