

Skrutka so šest'hrannou hlavou BSW BS ≈1083 Mosadz Cu2 5/16X3/4

Číslo položky 46210.079.020

Značka -

UBB 950351751165

UNSPSC 31161620

EAN 8715492842022

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	5/16 Inch
Dĺžka	20 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Mosadz
Technický materiál	Cu2
Smer závit	Pravý
Závit	Britský standard Whitworth
Závitov na palec	18

Info Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit. V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.

Normy

BS ≈1083

Technické špecifikácie

A	0.525
F	0.218

Technický náčrt

L (mm) 20

FABORY

